

**Garant****Mikrometerskrue, Måleområde: 50-75mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	420402 50-75
GTIN	4045197367341
Artikelklasse	41B

**Beskrivelse****Udførelse:****Finslebne måleflader forsynet med hårdmetal.**

Hærdet, slebet målespindel. Fiksering med spændearm.

Med skralde og isoleringshåndbeskyttelse. Blændfrit forkromet måletromle.

Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.

**Med kombineret skralde til enhåndsbetjening og betjening i holder.****Leveringsomfang:**

Fra str. 25–50 inklusive 1 indstillingsmål.

**Teknisk beskrivelse**

Måletromleinddeling	1/50 mm
Antal indstillingsmål	1
Aflæsning	0,01 mm
Måleområde	50 - 75 mm
Måletromle-Ø	19 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Kalibrering	B2
Norm	DIN 863

Friktionsskralde	ja
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

## Services

DAkS-kalibreringMikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022050 100
KalibreringMikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022040 100

## Tilbehør

Indstillingsmål Hel længde 50 mm	421100 50
----------------------------------	-----------