

Garant**Mikrometerskrue, Måleområde: 75-100mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 420402 75-100 |
| GTIN | 4045197367358 |
| Artikelklasse | 41B |

Beskrivelse**Udførelse:****Finslebne måleflader forsynet med hårdmetal.**

Hærdet, slebet målespindel. Fiksering med spændearm.

Med skralde og isoleringshåndbeskyttelse. Blændfrit forkromet måletromle.

Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.

Med kombineret skralde til enhåndsbetjening og betjening i holder.**Leveringsomfang:**

Fra str. 25–50 inklusive 1 indstillingsmål.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------|-------------|
| Måletromleinddeling | 1/50 mm |
| Måletromle-Ø | 19 mm |
| Aflæsning | 0,01 mm |
| Spindel-Ø | 6,5 mm |
| Måleområde | 75 - 100 mm |
| Antal indstillingsmål | 1 |
| Kalibrering | B2 |
| Norm | DIN 863 |

| | |
|------------------|-----------------|
| Friktionsskralde | ja |
| Måleværktøj | analog |
| Emballage | Stabil boks |
| Produkttype | Mikrometerskrue |

Services

| | |
|---|------------|
| DAkS-kalibreringMikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm | 022050 100 |
| KalibreringMikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm | 022040 100 |

Tilbehør

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Indstillingsmål Hel længde 75 mm | 421100 75 |
|----------------------------------|-----------|