

Garant**3D-føler, digital med følerindsats (Ø 4 mm)****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	359500
GTIN	4045197225764
Artikelklasse	31T

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Stor nøjagtighed og linearitet.** Egnede til måling af emner og mulighed for måling i hele arbejdsområdet.
- **Styringsuafhængig.**
- **Rigtig god aflæsning takket være den kombinerede visning: Grafisk bjælke til dynamiske afstandsoplysninger; Digital visning giver nøjagtige måleværdier.**
- **Komfortabel og enkel rundløbsjustering.**
- **Stort arbejdsområde i alle retninger (x, y, z: 7 mm).**
- **Kompakt metalhus.**
- **Nominel brudflade.**
- **Støv- og vandtæt (IP67).**

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Præcist måleinstrument til fræse- og eroderingsmaskiner.

Til bestemmelse af emnenulpunkter, måling af længder, boringsmidtpunkter og referencekanter.

Leveringsomfang:

Inklusive batteri nr. 081560 str. CR2032 og følerindsats nr. 359505 str. 4.

Bemærk:

passende følerindsatser nr. 359505.

Teknisk beskrivelse

Reservefølerindsats	359505 4
Vægt	0,52 kg
Fri længde, følerarm	40 mm
Omstyringsvej x, y, z	7 mm
Samlet længde (hus og følerindsats)	134 mm
Målenøjagtighed	< 0,01 mm
Justeringsvej	± 0,4 mm
Skaft-Ø	16 mm
Kabinet, bredde	65 mm
Kabinet, længde	82 mm
Kabinet, dybde	39 mm
Antal medfølgende batterier	1
Aflæsning	0,005 mm
Batteritype	Knapcelle
Skaftlængde	40 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Følere

Tilbehør

Låg til batterirum	359514
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Foldebælg til 3D-føler	359512
Følerindsats til 3D-følere Følerkugle-Ø D 4 mm	359505 4

