

**Mitutoyo****Mikrometerskrue, Måleområde: 75-100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	420500 75-100
GTIN	4946368385655
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:****Finslebne måleflader forsynet med hårdmetal.**

Hærdet, slebet målespindel.

Fiksering med spændearm.

Med skralde og isoleringshåndbeskyttelse.

Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.

Fra str. 100–125, lakeret bøjle i støbegods.

**Leveringsomfang:**

Fra str. 25–50 inklusive 1 indstillingsmål.

**Teknisk beskrivelse**

Måletromleinddeling	1/50 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Måleområde	75 - 100 mm
Udførelse, måleflade	Forsynet med hårdmetal
Måletromle-Ø	18 mm
Spindelstigning	1/50 mm
Aflæsning	0,01 mm
Kalibrering	B2

Fejlgrænse	3 µm
Norm	DIN 863
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

### Services

DAkS-kalibreringMikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022050 100
KalibreringMikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022040 100

### Tilbehør

Indstillingsmål Hel længde 75 mm	421100 75
----------------------------------	-----------