



## T-notskrue (12.9.) enkeltvis, Type: 1412125



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	375310 1412125
GTIN	4020772086206
Artikelklasse	35A

### Beskrivelse

**Udførelse:**

T-notskrue, smedet og rullet gevind.

**Meget fast udførelse**, styrkeklasse = 12.9.

**Norm:**

**DIN 787**

**Leveringsomfang:**

**Enkeltvis**, uden møtrik og skrue.

**Specialtilbehør:**

Mellemskiver, se nr. 375340 og møtrikker til kugleskiver, se nr. 375385.

**Bemærk:**

· **Aflæsningseksempel – størrelse 6625 betyder: T-not = 6 mm, gevind G = M6, længde L = 25 mm.**

### Teknisk beskrivelse

Stenbredde e	22 mm
Gvindlængde b	75 mm
Højde k	8 mm
Smal stenbredde a	13,7 mm
T-notens nominelle mål	14 mm
Gvind g	M12
Længde L	125 mm
Type	787

Produkttype

Notskrue