

**T-notskrue (12.9.) enkeltvis, Type: 222080****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	375310 222080
GTIN	4020772086343
Artikelklasse	35A

Beskrivelse**Udførelse:**

T-notskrue, smedet og rullet gevind.

Meget fast udførelse, styrkeklasse = 12.9.

Norm:

DIN 787

Leveringsomfang:

Enkeltvis, uden møtrik og skrue.

Specialtilbehør:

Mellemskiver, se nr. 375340 og møtrikker til kugleskiver, se nr. 375385.

Bemærk:

· **Aflæsningseksempel – størrelse 6625 betyder: T-not = 6 mm, gevind G = M6, længde L = 25 mm.**

Teknisk beskrivelse

T-notens nominelle mål	22 mm
Smal stenbredde a	21,7 mm
Gevindlængde b	55 mm
Højde k	14 mm
Stenbredde e	35 mm
Gevind g	M20
Længde L	80 mm
Type	787

Produkttype

Notskrue