

**T-notskrue (12.9.) enkeltvis, Type: 2424160****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	375310 2424160
GTIN	4020772086473
Artikelklasse	35A

**Beskrivelse****Udførelse:**

T-notskrue, smedet og rullet gevind.

**Meget fast udførelse**, styrkeklasse = 12.9.

**Norm:**

**DIN 787**

**Leveringsomfang:**

**Enkeltvis**, uden møtrik og skrue.

**Specialtilbehør:**

Mellemskiver, se nr. 375340 og møtrikker til kugleskiver, se nr. 375385.

**Bemærk:**

· **Aflæsningseksempel – størrelse 6625 betyder: T-not = 6 mm, gevind G = M6, længde L = 25 mm.**

**Teknisk beskrivelse**

Højde k	16 mm
Smal stenbredde a	23,7 mm
Stenbredde e	40 mm
T-notens nominelle mål	24 mm
Gevindlængde b	110 mm
Gevind g	M24
Længde L	160 mm
Type	787

Produkttype

Notskrue