

**Rombeskruer, T-not, nominelt målxlængde L: 22X80mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	375335 22X80
GTIN	4020772086794
Artikelklasse	35A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Smedet
- T-noter fræsede, rullet gevind.
- Sejhærdet til styrkeklasse 10.9.

Anvendelse:

Især på lange maskinborde lettes eftermonteringen af et ekstra opspændingssted. Spændeskruen sættes i T-noten oppefra.

Teknisk beskrivelse

Smal stenbredde a	21,7 mm
T-notens nominelle mål	22 mm
Gevindlængde b	55 mm
Stenbredde e	35 mm
Højde k	14 mm
Gevind g	M20

Længde L	80 mm
Type	797
Rhombus	ja
Produkttype	Notskrue