

**Rombeskruer, T-not, nominelt målxlængde L: 22X125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	375335 22X125
GTIN	4020772086800
Artikelklasse	35A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Smedet
- T-noter fræsede, rullet gevind.
- Sejhærdet til styrkeklasse 10.9.

**Anvendelse:**

Især på lange maskinborde lettes eftermonteringen af et ekstra opspændingssted. Spændeskruen sættes i T-noten oppefra.

**Teknisk beskrivelse**

Højde k	14 mm
Gvindlængde b	85 mm
T-notens nominelle mål	22 mm
Smal stenbredde a	21,7 mm
Stenbredde e	35 mm
Gvind g	M20

Længde L	125 mm
Type	797
Rhombus	ja
Produkttype	Notskrue