

**Rombeskruer, T-not, nominelt målxlængde L: 14X80mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	375335 14X80
GTIN	4020772087319
Artikelklasse	35A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Smedet
- T-noter fræsede, rullet gevind.
- Sejhærdet til styrkeklasse 10.9.

Anvendelse:

Især på lange maskinborde lettes eftermonteringen af et ekstra opspændingssted. Spændeskruen sættes i T-noten oppefra.

Teknisk beskrivelse

Stenbredde e	22 mm
T-notens nominelle mål	14 mm
Højde k	8 mm
Smal stenbredde a	13,7 mm
Gvindlængde b	55 mm
Gvind g	M12

Længde L	80 mm
Type	797
Rhombus	ja
Produkttype	Notskrue