

Garant**ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind, Type: 18M16/138****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360025 18M16/138
GTIN	4045197608055
Artikelklasse	310

Beskrivelse**Udførelse:**

Med indvendigt gevind inklusive passende gevindstift. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er en vigtig funktion for moderne produktionssystemer, især ved automatiseret produktion. Takket være en speciel kontaktgrænseflade sikrer det en præcis og pålidelig gentagelsesnøjagtighed for nulpunktet. Systemets pneumatiske spændekraft holder emnerne sikkert fast i den ønskede position, så emnerne kan skiftes hurtigt og præcist uden at skulle ændre positionen igen. Det reducerer klargøringsarbejdet og øger produktiviteten. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er uundværlig for effektive produktionsprocesser. Få mere at vide om den innovative teknologi bag GARANT ZeroClamp, og optimér din produktion.

Teknisk beskrivelse

Gevind M ₁ udv.	M16
Gevind M ₂ udv.	M12
Centrerings-Ø D	18 mm
Passer til spændetop-Ø	138 mm

Serie	ZeroClamp
Tolerance, udv. Ø	k6
Produkttype	Spændebolt