

**Rombeskruer, T-not, nominelt målxlængde L: 14X125mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 375335 14X125 |
| GTIN | 4020772087333 |
| Artikelklasse | 35A |

Beskrivelse**Udførelse:**

- Smedet
- T-noter fræsede, rullet gevind.
- Sejhærdet til styrkeklasse 10.9.

Anvendelse:

Især på lange maskinborde lettes eftermonteringen af et ekstra opspændingssted. Spændeskruen sættes i T-noten oppefra.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|---------|
| Smal stenbredde a | 13,7 mm |
| T-notens nominelle mål | 14 mm |
| Højde k | 8 mm |
| Stenbredde e | 22 mm |
| Gevindlængde b | 75 mm |
| Gevind g | M12 |

| | |
|-------------|----------|
| Længde L | 125 mm |
| Type | 797 |
| Rhombus | ja |
| Produkttype | Notskrue |