

Garant**Håranslagsvinkel hærdet rustfrit, nøjagtighed 00, Vinkelbenlængde: 75X50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	450020 75X50
GTIN	4045197443984
Artikelklasse	41G

Beskrivelse**Udførelse:**

Maksimal nøjagtighed. Med to kileformede hårmålekanter på det lange vinkelben. Fuldstændigt hærdet og afspændt. Højkanter slebne og finslebne. Flade sider slebne.

Med kraftigt anslagsvinkelben.

Anvendelse:

Til lyspaltekontrol.

Teknisk beskrivelse

Retvinklethed	0,003 mm
Længde, langt ben	75 mm
Bentværsnit, langt ben	18×3 mm
Bentværsnit, kort ben	16×12 mm
Længde, kort ben	50 mm
Norm	DIN 875/00

Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	F1
Produkttype	Hårvinkel

Services

DAkKS-kalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 750 mm	025010 750
KalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 100 mm	025000 100