

Garant**Håranslagsvinkel hærde rustfrit, nøjagtighed 00, Vinkelbenlængde:
200X130mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	450020 200X130
GTIN	4045197444011
Artikelklasse	41G

Beskrivelse**Udførelse:**

Maksimal nøjagtighed. Med to kileformede hårmålekanter på det lange vinkelben. Fuldstændigt hærde og afspændt. Højkanter slebne og finslebne. Flade sider slebne.

Med kraftigt anslagsvinkelben.

Anvendelse:

Til lysspaltekontrol.

Teknisk beskrivelse

Bentværsnit, langt ben	26×5 mm
Retvinklethed	0,004 mm
Bentværsnit, kort ben	26×14 mm
Længde, kort ben	130 mm
Længde, langt ben	200 mm
Standard	DIN 875/00

Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	F1
Produkttype	Hårvinkel

Services

KalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 300 mm	025000 300
DAkKS-kalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 750 mm	025010 750