

**Garant****Vinkel rustfrit, nøjagtighed 1, Vinkelbenlængde: 100X70mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	451030 100X70
GTIN	4045197443892
Artikelklasse	41G

**Beskrivelse****Udførelse:**

Præcisionssløbne høje kanter og flade sider. Finslebne prøveflader. Vinkel af rustfrit stål, gennemhærdet og afspændt. Levering i kunststofboks.

**Anvendelse:**

Til kontrol og arbejder med maksimal nøjagtighed.

**Nøjagtighed:**

**DIN 875 / 1** – vinkeltolerance f.eks. ved str. 100×70 = 0,015 mm.

**Teknisk beskrivelse**

Retvinklethed	0,015 mm
Bentværsnit	20×5 mm
Vinkelbenlængde	100×70 mm
Kalibrering	F1
Norm	DIN 875
Nøjagtighed	1

Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Fladvinkel

## Services

KalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 100 mm	025000 100
DAkKS-kalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 750 mm	025010 750

## Tilbehør

Trækasse til vinkelbenlængde 100X70 mm	451600 100X70
--	---------------