

**Vinkel nøjagtighed 2, Vinkelbenlængde: 400X200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	452590 400X200
GTIN	4045197372178
Artikelklasse	42F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Højkanter og flade sider slebne. Kontrolflader slebne.

**Anvendelse:**

Til præcise arbejder ved almindelig værkstedsbrug.

**Nøjagtighed:**

**DIN 875 / 2** – vinkeltolerance f.eks. ved str. 100×70 = 0,030 mm.

**Teknisk beskrivelse**

Bentværsnit	35×7 mm
Retvinklethed	0,06 mm
Vinkelbenlængde	400×200 mm
Kalibrering	F1
Norm	DIN 875
Nøjagtighed	2

Produkttype	Fladvinkel
<b>Services</b>	
KalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 750 mm	025000 750
DAkS-kalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 750 mm	025010 750