

Garant**Anslagsvinkel rustfrit, nøjagtighed 1, Vinkelbenlængde: 150X100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	451040 150X100
GTIN	4045197444196
Artikelklasse	41G

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionssløbne høje kanter og flade sider. Finslebne prøveflader. Vinkel af rustfrit stål, gennemhærdet og afspændt. Levering i kunststofboks.

Anvendelse:

Til kontrol og arbejder med maksimal nøjagtighed.

Nøjagtighed:

DIN 875 / 1 – vinkeltolerance f.eks. ved str. 100×70 = 0,015 mm.

Teknisk beskrivelse

Retvinklethed	0,018 mm
Bentværsnit	30×6 mm
Vinkelbenlængde	150×100 mm
Kalibrering	F1
Norm	DIN 875
Nøjagtighed	1

Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Anslagsvinkel

Services

KalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 300 mm	025000 300
DAkKS-kalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 750 mm	025010 750

Tilbehør

Trækasse til vinkelbenlængde 150X100 mm	451600 150X100
---	----------------