

## Mitutoyo

### Digital mikrometerskrue til notmåling, Måleområde: 50-75mm



#### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	421640 50-75
GTIN	4946368508016
Artikelklasse	44A

#### Beskrivelse

##### Udførelse:

**Tydeligt (7,5 mm højt), digitalt måleværdidisplay sikrer fejlfri og hurtig aflæsning. Ekstra aflæsning med nonius.** Påsintrede, finslebne HM-måleflader, hærdet og slebet målespindel. Fiksering med spændeskrue. Måletryk ved anvendelse af friktionskralde 5 – 10 N.

##### Leveringsomfang:

Fra str. 25–50, inklusive 1 indstillingsmål. 1 batteri nr. 081560 str. 357.

##### Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497445.

#### Teknisk beskrivelse

Måleområde	50 - 75 mm
Kalibrering	B2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	DIN 863
Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks

Produkttype	Mikrometerskrue
-------------	-----------------

## Services

Kalibrering Mikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022040 100
--	------------

DAkS-kalibrering Mikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022050 100
---	------------

## Tilbehør

Tilslutningskabel med datatast Type D2	497445 D2
--	-----------

Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
---------------------------------------	--------

Sender Type S16E	498966 S16E
------------------	-------------

Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
---	--------

Indstillingsmål Hel længde 50 mm	421100 50
----------------------------------	-----------

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
---	------------

Tilslutningskabel med datatast Type D1	497445 D1
--	-----------

Tilslutningskabel med datatast Type USB2	497445 USB2
--	-------------