

**Garant****Lavtryksbakke, Kæbebredde: 26DUO mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360084 26DUO
GTIN	4045197482099
Artikelklasse	310

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Mulighed for variable centermål takket være krydsede spændeskinner.

**Passer til :**

Spændeskinne nr. 360080.

**Bemærk:**

Kan anvendes til spændeskinner fra revision 3 (se billede)! Forbindelsesstykke på multispændeskinner må ikke være bredere end 5 mm.

Spændekraft: 5 kN

Spændekraft: 10 kN

Spændekraft: 15 kN

Spændekraft: 20 kN

Moment: 6 Nm

Moment: 8 Nm

**Teknisk beskrivelse**

Moment	6 Nm
Moment	8 Nm
Moment	10 Nm
Moment	14 Nm

Spændekraft	5 kN
Spændekraft	10 kN
Spændekraft	15 kN
Spændekraft	20 kN
Kæbebredde	26 mm
maks. vandrings	3 mm
Spændeskruer SW	6 mm
Vinkelskruer SW <sub>1</sub>	4 mm
Produkttype	Multispændeskinne