



## Afsat slebet notsten, Notmål b1 for maskinen: 16mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	375365 16
GTIN	4020772071585
Artikelklasse	35A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Præcist slebet på omslaget; derfor hurtig justering af elementer, maskinskruestikke og delapparater, der skal justeres parallelt med bordnoterne i værktøjsmaskiner. Det er ikke længere nødvendigt at bruge måleur.

#### Anvendelse:

**Disse notsten skrues parvist ind i de normerede, 20 mm brede rettenoter i elementet.** Ved at skifte stenene kan der arbejdes med samme element **på flere maskiner med forskellige notbredder.**

#### Materiale:

Stål C 15, indsatshærdet.

#### Nøjagtighed:

**Mål b = pasning h6.**

#### Bemærk:

**Str. 20** se nr. 375370.

### Teknisk beskrivelse

Længde	25 mm
Til skruer DIN 84, DIN 912	M6×16
Notmål b <sub>1</sub> for maskinen	16 mm
Notmål b <sub>2</sub> for anordningen	20 mm

Højde H	10 mm
Type	6322A
Produkttype	Notsten