

**Anslagsvinkel nøjagtighed 2, Vinkelbenlængde: 750X375mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	452600 750X375
GTIN	4045197205858
Artikelklasse	42F

Beskrivelse**Udførelse:**

Højkanter og flade sider slebne. Kontrolflader slebne.

Anvendelse:

Til præcise arbejder ved almindelig værkstedsbrug.

Nøjagtighed:

DIN 875 / 2 – vinkeltolerance f.eks. ved str. 100×70 = 0,030 mm.

Teknisk beskrivelse

Retvinklethed	0,095 mm
Bentværsnit	45×10 mm
Vinkelbenlængde	750×375 mm
Norm	DIN 875
Nøjagtighed	2
Produkttype	Anslagsvinkel

