




Løs notsten slebet til justering, Notmål b1 for maskinen: 10mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	375375 10
GTIN	4020772071813
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Præcist slebet på omslaget; derfor hurtig justering af elementer, maskinskruestikke og delapparater, der skal justeres parallelt med bordnoterne i værktøjsmaskiner. Det er ikke længere nødvendigt at bruge måleur.

Anvendelse:

Disse løse noter forskydes sideværts og fast efter grovindstilling af elementet. **Ved transport af elementet rager der ikke notsten ud for neden og maskinbordet kan ikke beskadiges.** Pr. maskine er det tilstrækkeligt med 2 stk. eller 4 stk. ved dobbelttopspænding.

Norm:

DIN 6323

Materiale:

Stål C 15, indsatshærdet.

Teknisk beskrivelse

Højde, H ₁	3,6 mm
Længde	20 mm
Notmål b ₂ for anordningen	12 mm
Notmål b ₁ for maskinen	10 mm

Højde H	12 mm
Type	6323
Produkttype	Notsten