




## Løs notsten slebet til justering, Notmål b1 for maskinen: 16mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	375375 16
GTIN	4020772071851
Artikelklasse	35A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Præcist slebet på omslaget; derfor hurtig justering af elementer, maskinskruestikke og delapparater, der skal justeres parallelt med bordnoterne i værktøjsmaskiner. Det er ikke længere nødvendigt at bruge måleur.

#### Anvendelse:

Disse løse noter forskydes sideværts og fast efter grovindstilling af elementet. **Ved transport af elementet rager der ikke notsten ud for neden og maskinbordet kan ikke beskadiges.** Pr. maskine er det tilstrækkeligt med 2 stk. eller 4 stk. ved dobbelttopspænding.

#### Norm:

**DIN 6323**

#### Materiale:

Stål C 15, indsatshærdet.

### Teknisk beskrivelse

Notmål $b_1$ for maskinen	16 mm
Notmål $b_2$ for anordningen	20 mm
Højde, $H_1$	5,5 mm
Længde	32 mm

Højde H	14 mm
Type	6323
Produkttype	Notsten