



Digital præcisionsvinkelmåler, Skinnelængde: 180mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 454005 180 |
| GTIN | 4045197294661 |
| Artikelklasse | 46R |

Beskrivelse

Udførelse:

Til enkel måling af vinkler på emner. Kan anvendes sammen med skydelære eller højdemåler. Nem at montere på skydelære vha. to spændeskruer. Kan anvendes med firkantholder på højdemåler og ridseapparat.

Leveringsomfang:

Inklusive firkantholder til montering på højdemålere, 2 batterier nr. 081561 str. LR3.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|---------------------|
| Skinnelængde | 180 mm |
| Reverserbar aflæsning | 1 minut eller 0,01° |
| Fejlgrænse | ±5 vinkelmin. |
| Vægt | 150 g |
| Længde, skydelære | 35 mm |
| Måleområde | 180 grader |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Antal medfølgende batterier | 1 |
| Energiforsyning | Batteridrevet |
| Norm | Fabriksstandard |
| Måleværktøj | digital |
| Emballage | Stabil boks |
| Kalibrering | F4 |
| Produkttype | Vinkelmåler |

Services

| | |
|---|------------|
| KalibreringUniversalvinkelmåler. Type UNI | 025710 UNI |
|---|------------|

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3 | 081561 LR3 |
|--|------------|