



Afsat slebet notsten, Notmål b₁ for maskinen: 10mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	375365 10
GTIN	4020772071554
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Præcist slebet på omslaget; derfor hurtig justering af elementer, maskinskruestikke og delapparater, der skal justeres parallelt med bordnoterne i værktøjsmaskiner. Det er ikke længere nødvendigt at bruge måleur.

Anvendelse:

Disse notsten skrues parvist ind i de normerede, 20 mm brede rettenoter i elementet. Ved at skifte stenene kan der arbejdes med samme element **på flere maskiner med forskellige notbredder.**

Materiale:

Stål C 15, indsatshærdet.

Nøjagtighed:

Mål b = pasning h6.

Bemærk:

Str. 20 se nr. 375370.

Teknisk beskrivelse

Længde	22 mm
Notmål b ₂ for anordningen	20 mm
Notmål b ₁ for maskinen	10 mm
Til skruer DIN 84, DIN 912	M6×10

Højde H	10 mm
Type	6322A
Produkttype	Notsten