



## Digital universal-vinkelmåler, Skinnelængde: 150mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	454000 150
GTIN	4045197294654
Artikelklasse	46R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Digital universal-vinkelmåler.

- **Display valgfrit i vinkelgrader eller vinkelminutter.**
- **Enkel justering via faste referencepunkter.**
- **Skydelæren kan forskydes og fastklemmes i hele sin længde.**
- **Finindstilling til nøjagtig justering af vilkårlige vinkelmål.**
- **Preset: Forindstilling af vilkårlige vinkler, f.eks. til tolerancemålinger.**
- **Data/Hold: Lagring (holde) eller overførsel af den viste værdi.**
- **Ændring af måleretning.**
- **Nulstilling i enhver position.**

#### Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

#### Specialtilbehør:

Ekstravinkel nr. 453600 og datakabel nr. 497080.

#### Reservedel:

Måleskinne nr. 453510.

### Teknisk beskrivelse

Skinnelængde	150 mm
Reverserbar aflæsning	1 minut eller 0,01°
Batteriets levetid ca.	2000 h
Fejlgrænse	±2 vinkelmin.

Måleområde	-360 - 360 grader
Gentagelsesnøjagtighed	1 vinkelmin,
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	F4
Produkttype	Vinkelmåler

## Services

Kalibrering	Universalvinkelmåler. Type UNI	025710 UNI
-------------	--------------------------------	------------

## Tilbehør

Sender Type S1	498966 S1
Tilslutningskabelmed datatast Type USB2	497100 USB2
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Reserveskinne, notbredde 2,5 mm Skinnelængde 150 mm	453510 150
Tilslutningskabel Type USB2	497080 USB2
Tilslutningskabelmed datatast Type D2	497100 D2
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Tilslutningskabel Type D2	497080 D2
Ekstravinkel	453600
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965

Tilslutningskabelmed datatast Type D1	497100 D1
Tilslutningskabel Type D1	497080 D1