



Universalsav „PUK“ med universalklinge (310) Isoleret greb



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	581245
GTIN	4003773228325
Artikelklasse	64D

Beskrivelse

Udførelse:

Lille og handy, god skæreydelse. Bøjle med isoleret belægning iht. IEC 60900 / DIN EN 60900 indtil 1000 V. Anbefales ikke til arbejde under spænding.

Leveringsomfang:

Inklusive **universal-savklinge** til metal, aluminium, træ og kunststof. Klingelængde 150 mm.

Bemærk:

Reservesavklinger finder du under nr. 581250 – 581270.

Klingelængde: 150 mm

Samlet længde: 240 mm

Teknisk beskrivelse

Tænder pr. tomme	25 tommer
Samlet længde	240 mm
Klingelængde	150 mm
Norm	DIN EN 60900
Bøjlemateriale	dypisoleret
Grebsmateriale	dypisoleret
Grebsposition, justerbar	nej
monteret savklinge	Universal-savklinge

Savklinge, materialekompatibilitet	Træ
Savklinge, materialekompatibilitet	Metal
Savklinge, materialekompatibilitet	Kunststof
Savklinge, materialekompatibilitet	Aluminium
Vægt	174 g