

**Mahr****Finprøvelære uden håndtag Marameter S, Måleområde: 150-200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	424910 150-200
GTIN	4059192017859
Artikelklasse	43A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kraftig, stiv bøjle med håndtag. Ambolt og modføler i rustfrit, hærdet stål. **HM-armerede måleflader, der er affaset fortil for at opnå lettere indføring.** Til måling af smalle centrerkanter, der rager ud over bøjlebredden. Indstilling via måleklodser. Justerbart centreranslag til indstilling af emnemidte.

**Høj målenøjagtighed.** Apparatets vægt hviler på en fast føler ved måling og har ikke indflydelse på målingen.

**Konstant målekraft** via indbygget målekraftfjeder. Kan anvendes til alle displayenheder (ikke med i prisen) med 8 mm-spændeskraft. My-måleur nr. 434674 foretrækkes.

**Emnets toleranceafvigelser kan aflæses i tal på displayet.** Fremstående bøjle i siden til beskyttelse mod stød ved måling og ved fralægning.

**Infotekst:**

Indstillelig modføler.

Justerbart centreranslag.

Ambolt med omstyring til my-måleur.

**Anvendelse:**

Til måling af alle slags cylindriske dele. Som hurtigmåler direkte ved værktøjsmaskinen og i produktionskontrollen.

**Leveringsomfang:**

**Uden** my-måleur, **inklusive** trækasse.

**Specialtilbehør:**

Indstillingsmål, parallelmåleklodser, måleskiver, my-måleur nr. 434674.

**Bemærk:**

Måleområde op til 500 mm på forespørgsel.

---

## Teknisk beskrivelse

Målefladernes planparallelitet	3 µm
Måleflade-Ø	22 mm
Målekraft	15 N
Måleområde	150 - 200 mm
Målefladernes planhed	0,5 µm
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	L9
Produkttype	Fintolerancegaffel

---

## Services

KalibreringIndstillelig tolerancelære Type RL	028730 RL
---	-----------