

**Mitutoyo****Indbygnings-mikrometerskrue, Måleområde (målebane): 0-25/Fmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	426200 0-25/F
GTIN	4946368023151
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fuldstændigt hærdet spindel og blændfrit forkromet måletromle. **Stående (ikke-roterende)** spindel, med hårdmetalkontaktflade og skralde. Til kontrol af materiale med sart overflade.

**Anvendelse:**

Til indbygning i maskiner, apparater, elementer, målelementer osv. som justerbart målebordsanslag.

**Bemærk:**

Specialstørrelser på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Spindel-Ø	8 mm
Holderskaft-Ø	12 mm
Måletromle-Ø	18 mm
Samlet længde	125 mm
Længde, holdeskaft	10 mm
Aflæsning	0,01 mm
Fejlgrænse	0,003 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Kalibrering	B3

Produkttype

Indbygnings-mikrometerskrue

**Services**KalibreringIndbygnings-mikrometerskrue Maks.  
måleområde 25 mm

022280 25

DAkkS-kalibreringIndbygnings-mikrometerskrue Maks.  
måleområde 50 mm

022290 50