



Kompakt vinkelsliber, Type: AGV13-125X



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077131 AGV13-125X
GTIN	4002395140794
Artikelklasse	03M

Beskrivelse

Udførelse:

MILWAUKEE – kompakt vinkelsliber Ø 125 mm. Kompakte, kraftfulde vinkelslibere med stor skæredybde takket være det flade metalgearhoved.

- **Netkabel 4 m.**
- **Spindellås til hurtigt skift af skive.**
- **Hurtig justering af beskyttelsesafskærmning.**
- **Genstartsspærre.**

Vinkelsliber 1250 W / 125 mm, **kort konstruktion**, med blød start, overbelastningsbeskyttelse, **anti-kick-back-funktion** og stor **dødemandsknap**. Skiveskift uden brug af værktøj ved hjælp af integreret **FIXTEC**-hurtigskiftesystem. Anti-vibrationshåndtag (AVS).

Leveringsomfang:

Håndtag, beskyttelseskærm, spændemøtrik.

Bemærk:

Alle kompakte vinkelslibere med låsbar afbryder er uden dødemandsfunktion.

Teknisk beskrivelse

Bemærk	M14, FIXTEC
Maks. skive-Ø	125 mm
Maks. skæredybde	33 mm
Dødemandskontakt	ja
Genstartsspærre	ja

Effektforbrug	1250 W
Kickbackstop	ja
Producentbetegnelse	AGV13-125XSPDE/dødemandsknap
Maks. vibration iht. EN	7,8 m/s ²
Vægt	2,3 kg
Energiforsyning	Med kabel
maks. omdrejningstal	12000 min ⁻¹
Produkttype	Vinkelsliber

Tilbehør

Spændemøtrik M14 Type NUT	073930 NUT
Spændemøtrik M14 Type FIXTEC	073930 FIXTEC