

Garant**Konsol til centreringsskruestik, Til type: 80****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360152 80
GTIN	4045197678188
Artikelklasse	310

Beskrivelse**Udførelse:**

Med boringer til spændebolte nr. 360025 18M16. Alternativ montering med spændejern eller M12-skrue i T-not. Monteringsboremønster til **GARANT ZeroClamp nulpunktsspændesystem** (centermål 200mm).

Anvendelse:

- 5-sidet bearbejdning på fleraksede bearbejdningscentre.
- Som rentabel løsning sammen med nulpunktsspændesystemet GARANT ZeroClamp, på palleterings- og automatiseringssystemer eller direkte på maskinbordet.

Materiale:

Stål

Passer til :

Centreringskruestik nr. 360130.

Længde: 250 mm

Bredde: 120 mm

Højde: 125 mm

Centermål, spændebolte: 200 mm

Antal boringer for spændebolte: 2

Teknisk beskrivelse

Centermål, spændebolte	200 mm
------------------------	--------

Til type	80
Højde	125 mm
Bredde	120 mm
Længde	250 mm
Antal boringer for spændebolte	2
Produkttype	Skruestiktilbehør