




## Sortimentskasse med opspændingsværktøj, T-not, nominelt mål/gevind: 12/M12mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

375405 12/M12

GTIN

4020772083595

Artikelklasse

35A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Bestående af forskellige spændeelementer, som kræves til hurtig opspænding af værktøj, elementer eller emner på T-notborde. Alle dele er af sejhærdet stål og kan bestilles enkeltvis.

#### Leveringsomfang:

Ringgaffelnøgle, skruepasta, trækasse

#### Leveringsomfang:

T-notskruer nr. 375300 DIN 787: 4 stk./ 80 mm;

4 stk./ 125 mm;

2 stk./ 50 mm

Tapskruer nr. 375380 DIN 6379: 4 stk./ 100 mm

Spændejern nr. 372000 DIN 6314 Z: 4 stk./ 14x100

Høje møtrikker nr. 375385 DIN 6330 B: 6 stk.

Forlængermøtrikker nr. 375395: 4 stk.

Universalunderlag til spændejern nr. 372200: 4 stk./ str. 2;

4 stk./ str. 3

Keglepande, form G nr. 375360 DIN 6319 G: 6 stk.

Dybdespændebakker nr. 375110: 4 stk./ str. 12

Spændejernsholder med fjeder nr. 370850: 4 stk./ str. 12

T-notbørste nr. 375512

## Teknisk beskrivelse

T-notens nominelle mål	12 mm
Spændehøjde, firedobbelt opspænding	2 - 160 mm
Trækasse, højde	50 mm
Trækasse, bredde	330 mm
Spændehøjde, dobbelt opspænding	2 - 270 mm
Gevind	M12
Trækasse, længde	460 mm
Type	6530
Produkttype	Spændeelement