

**CNMG 120408, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250212 PV720
GTIN	4960664723607
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Type	PV720
Tilspænding f	0,15 - 0,35 mm/o
Spånbyrder	PG
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 490 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	1 - 3,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning