

**TNMG 160404, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251582 PV720
GTIN	4960664725427
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	1 - 4,5 mm
Type	PV720
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 490 m/min
Spånbrøder	PG
Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160404
Antal skift/skær	6

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning