

Blødt bakkepar Indsætningsstål 21MnCr5, Til type: 125**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360520 125
GTIN	4250364402941
Artikelklasse	31F

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til fremstilling af formbakker.

Kæbebredde b: 125 mm

Kæbehøjde h: 39,8 mm

Kæbelængde l: 22 mm

Til type: 125

passer til farvekode: Titan

passer til farvekode: Basic

Teknisk beskrivelse

Kæbelængde l	22 mm
Kæbehøjde h	39,8 mm
passer til farvekode	Titan
passer til farvekode	Basic
passer til farvekode	TC
passer til farvekode	LC

passer til farvekode	LC-GARANT
passer til farvekode	Titan 2
passer til farvekode	LCV125G
passer til farvekode	NC8
Til type	125
Kæbebredde b	125 mm
Produkttype	Skruestikkæbe