

 Mahr**Indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 70-100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	427800 70-100
GTIN	4059192005665
Artikelklasse	43A

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Let rørkonstruktion, der ikke kan foldes.** Fuldstændigt hærdet og slebet målespindel.

**Hærdede og sfærisk finslebne måleflader.** Matforkromede betjeningselementer og aflæsningsdele. Fra måleområde 100 – 125 mm med isolering og fikseringsanordning.

**Leveringsomfang:**

Mikrometerskrue i bøsning.

**Teknisk beskrivelse**

Måletromle-Ø	13,5 mm
Måleområde	70 - 100 mm
Spindel-Ø	7 mm
Aflæsning	0,01 mm
Fejlgrænse	5 µm
Norm	DIN 863
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Kalibrering	B10
Produkttype	Indvendig 2-punkts mikrometerskrue

**Services**

KalibreringIndvendig mikrometerskrue Maks. måleområde  
100 mm

022440 100

DAkKS-kalibreringIndvendig mikrometerskrue Maks.  
måleområde 200 mm

022450 200