



Vertikalspænder med lodret fod, Type: 3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376510 3
GTIN	4020772007829
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Med lodret fod til fastgørelse på kanter og til svejsekonstruktioner.

- **Kompakt konstruktion takket være nyt håndgreb.**
- **Mere ergonomisk håndgreb af 2 komponenter med god betjeningskomfort på grund af større flade.**
- **Sikring mod tab af trykskrue.**
- **Fingerbeskyttelse med sikkerhedsspændestykke uden mulighed for indgreb.**

Anvendelse:

Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstilling af seriedelev eller til installation i specialopspændingselementer. Egnede til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	112 mm
Borings-Ø d	7,5 mm
Hel højde	200 mm

Hulafstand e	20 mm
Trykskrue	M8×45 mm
Holdekraft P1	1200 N
Holdekraft P2	2500 N
Type	6802J
Spændehøjde H	41 mm
Produkttype	Vertikalspænder