



## Vertikalspænder med vinkelfod til montage på siden, Type: 1



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376520 1
GTIN	4020772007881
Artikelklasse	35A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med vinkelfod til montage på siden.

- **Kompakt konstruktion takket være nyt håndgreb.**
- **Mere ergonomisk håndgreb af 2 komponenter med god betjeningskomfort på grund af større flade.**
- **Sikring mod tab af trykskrue.**
- **Fingerbeskyttelse med sikkerhedsspændestykke uden mulighed for indgreb.**

#### Anvendelse:

**Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstilling af seriedelev** eller til installation i specialopspændingselementer. Egnede til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

### Teknisk beskrivelse

Trykskrue	M5×30 mm
Holdekraft P1	800 N
Holdekraft P2	1100 N

Hel højde	125 mm
Hulafstand e	14 mm
Borings-Ø d	4,5 mm
Hulafstand f	20 mm
Hel længde	61 mm
Type	6803J
Spændehøjde H	27 mm
Produkttype	Vertikalspænder