



## Vandretspændere med vandret fod, Type: 2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376610 2
GTIN	4020772008079
Artikelklasse	35A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sikring mod tab af trykskruer.

Kompakt konstruktion takket være nyt håndgreb.

Ergonomisk håndgreb af 2 komponenter med god betjeningskomfort på grund af større flade.

Med vandret fod til fastgøring på montageplader osv.

#### Anvendelse:

**Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstilling af seriedelev** eller til installation i specialopsvindings-elementer. Egnede til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

### Teknisk beskrivelse

Trykskrue	M6×35 mm
Holdekraft P2	1200 N
Borings-Ø d	5,6 mm
Hel højde	45 mm
Hulafstand f	19,5-29,5 mm
Hel længde	162 mm
Hulafstand e	26 mm

Holdekraft P1	1000 N
Type	6830J
Spændehøjde H	24 mm
Produkttype	Vandretspændere