



Vandretspændere med vandret fod, Type: 3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376610 3
GTIN	4020772008086
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Sikring mod tab af trykskruer.

Kompakt konstruktion takket være nyt håndgreb.

Ergonomisk håndgreb af 2 komponenter med god betjeningskomfort på grund af større flade.

Med vandret fod til fastgøring på montageplader osv.

Anvendelse:

Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstilling af seriedelev eller til installation i specialopspændings-elementer. Egnede til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

Teknisk beskrivelse

Holdekraft P1	1800 N
Hulafstand f	22-31,8 mm
Trykskrue	M8x45 mm
Hulafstand e	25,7 mm
Borings-Ø d	6,5 mm
Hel højde	48,5 mm
Holdekraft P2	2500 N

Hel længde	206 mm
Type	6830J
Spændehøjde H	32 mm
Produkttype	Vandretspændere