

**Retteskinne, nøjagtighed 0, Længde: 3000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	460300 3000
GTIN	4045197206671
Artikelklasse	42G

Beskrivelse**Udførelse:**

Retteskinnerne er i specialstål, slebne på alle sider. Form B, 2 fingerslidser og lakeret midterdel lakeret.

Anvendelse:

Til meget nøjagtige kontrolarbejder.

Leveringsomfang:

Inklusive fabrikkens testprotokol.

Bemærk:

Rustfri udførelse kan leveres fra fabrikken. Bemærk, at denne størrelse leveres **ufranko**.

Teknisk beskrivelse

Tværsnit, højde $\pm 0,2$ mm	17,5 mm
Form	B
Formbeskrivelse	I-formet tværsnit
Testoverfladernes planhedstolerance	0,032 mm
Tværsnit, bredde $\pm 0,2$ mm	119,3 mm
Længde	3000 mm
Norm	DIN 874
Nøjagtighed	0
Produktnavnsegenskab	nøjagtighed 0
Materiale	Specialstål

Kalibrering	F7
Produkttype	Retteskinne
Services	
KalibreringRetteskinne Maks. længde 3000 mm	026080 3000