



Plejlstangsspænder kort model, Type: 3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376700 3
GTIN	4020772008550
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Passkruer sejhædede.

- **Kompakt konstruktion takket være håndgreb.**
- **Mere ergonomisk håndgreb af 2 komponenter med god betjeningskomfort på grund af større flade.**

Anvendelse:

- **Direkte montering på pladevægge.**
- **I konstruktionselement med gevind i endefluden.**

Specialtilbehør:

Vinkelfod nr. 376730.

Bemærk:

- **Af rustfrit stål på forespørgsel.**

Teknisk beskrivelse

Holdekraft P - tryk og træk	2500 N
Trykskrue	M8x35 mm

Spændeslag	40 mm
Gevind på spænderens ende	M20×1,5 mm
Samlet højde H	123 mm
Samlet længde L	258 mm
Type	6844J
Produkttype	Plejlstangsspænder

Tilbehør

Vinkelfod stabil Type 2	376730 2
Vinkelfod stabil Type 3	376730 3
Vinkelfod stabil Type 5	376730 5