

**Retteskinne, nøjagtighed 1, Længde: 500mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	460400 500
GTIN	4045197206688
Artikelklasse	42G

**Beskrivelse****Udførelse:**

Retteskinnerne er i specialstål, slebne på alle sider. Med firkantet tværsnit.

**Anvendelse:**

Til kontrol og nøjagtige arbejder.

**Bemærk:**

**Rustfri udførelse** kan leveres fra fabrikken.

**Teknisk beskrivelse**

Formbeskrivelse	firkantet tværsnit
Form	A
Længde	500 mm
Tværsnit, højde $\pm 0,2$ mm	7,5 mm
Testoverfladernes planhedstolerance	0,012 mm
Tværsnit, bredde $\pm 0,2$ mm	39,3 mm
Norm	DIN 874
Nøjagtighed	1
Produktnavnsegenskab	nøjagtighed 1
Materiale	Specialstål
Kalibrering	F7
Produkttype	Retteskinne

---

## Services

DAkKS-kalibreringRetteskinne Maks. længde 750 mm	026090 750
KalibreringRetteskinne Maks. længde 500 mm	026080 500