

**Hårlineal bruneret i etui, Længde: 200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	460100 200
GTIN	4045197206541
Artikelklasse	42G

Beskrivelse**Udførelse:**

Hærdet, slebet og finslebet hårmålekant. Kileformet tværsnit med spids afslutning til kontrol også i hjørner, noter, udsparinger etc. Med isoleret kunststofgreb som beskyttelse mod håndvarme.

Af ældet specialstål, begge faser brunerede (blændfrie).

Bemærk:

Målekantens lighedstolerance refererer til et svingområde på $\pm 15^\circ$ fra symmetriplanet.

Teknisk beskrivelse

Længde	200 mm
Målekantens lighedstolerance	0,003 mm
Norm	DIN 874
Materiale	ældet specialstål
Overflade, fas	bruneret (blændfri)
Emballage	Etui
Kalibrering	F6
Produkttype	Hårlineal

Services

DAkS-kalibreringHårlineal Maks. længde 500 mm	026010 500
---	------------

KalibreringHårlineal Maks. længde 200 mm

026000 200