

**Bakke 20 mm, til T-Rex / Centro Gripp Mobil, Til type: 125****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	361227 125
GTIN	4250364400763
Artikelklasse	34A

Beskrivelse**Anvendelse:**

Spændeflader overfladebehandlet af hensyn til høje friktionsværdier, forhøjet holdekraft med mindst faktor 2 (svarer til hårdhed 80 HRC).

Passer til:

Bevægelige bakker til T-Rex nr. 361202 og Centro-greb 361180.

Teknisk beskrivelse

Højde, h_1	45 mm
Bredde, b_1	20 mm
Til type	125
Kæbelængde l	62 mm
Højde, h_2	14 mm
c_1	39 mm
passer til farvekode	Centro Gripp
passer til farvekode	T-Rex

Kæbebredde b	96 mm
Spændeområde S1	9 – 75 / 19 – 172 mm
l_1	4 mm
c	12 mm
Kæbehøjde h	50 mm
Produkttype	Skruestikkæbe