



Lukke-/låsespændere lodret, Type: 2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376820 2
GTIN	4020772008642
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

- Lynspænder med knæledsudveksling.
- Den selvslående mekanisme forhindrer åbning.
- Nitter af rustfrit stål.
- Håndgreb af oliebestandigt kunststof.
- Spænderne er forzinkede.
- Spændekrogene kan indstilles med gevind.
- Lejebøsningerne er indsatshærdede.
- Lejesteder fedtsmurte.
- Krogene er sejhærdede.

Komplet med modhold.

Anvendelse:

Til lukning af beholdere.

Bemærk:

- Mere kompakt konstruktion takket være nyt håndgreb.
- Mere ergonomisk håndgreb af 2 komponenter med god betjeningskomfort på grund af større flade.

Teknisk beskrivelse

Spændekrogens justering c	5 - 28 mm
Borings-Ø d	5,2 mm
Holdekraft P (træk)	1600 N
Hulafstand f	19,5 - 23,5 mm
Hulafstand e	13 mm
Spænde højde h	12 mm
Samlet højde H	47 mm
Samlet længde L	91 mm
Type	6848VJ
Produkttype	Låsespændeordning