



## Holdebakke til grebsindsatser, til T-Rex / Centro Gripp pendulerende, Til type: 125



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	361207 125
GTIN	4250364401678
Artikelklasse	34A

### Beskrivelse

#### Anvendelse:

Bærebakker anvendes til fastgørelse af standard-grebsindsatser nr. 361238; 361240; 361245; 361250 (egner sig ikke til universal-grebssæt nr. 361345 str. 125 og nr. 361350 str. 125). Mobil bakke pendulerende til udligning af spændeflader, der ikke er parallelle. Grebsindsatser kan skrues variabelt i forskellige hulafstande for at kunne spænde forskellige geometrier sikkert på.

#### Passer til:

Bevægelige bakker til T-Rex nr. 361202 og Centro-greb 361180.

### Teknisk beskrivelse

Til type	125
Kæbebredde b	165 mm
c	12 mm
c <sub>1</sub>	43,5 mm
Kæbehøjde h	16 mm
Kæbelængde l	79 mm
Spændeområde maksimalt rundt	226 / 250 mm
Spændeområde, min. rund	80 / 80 mm

Spændeområde, maks. firkant	185 / 247 mm
Spændeområde, min. firkant	26 / 27 mm
passer til farvekode	T-Rex
passer til farvekode	Centro Gripp
Produkttype	Skruestikkæbe