

**Lukke-/låsespændere lodret, Type: 3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	376820 3
GTIN	4020772008659
Artikelklasse	35A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Lynspænder med knæledsudveksling.
- Den selvslående mekanisme forhindrer åbning.
- Nitter af rustfrit stål.
- Håndgreb af oliebestandigt kunststof.
- Spænderne er forzinkede.
- Spændekroge kan indstilles med gevind.
- Lejebøsningerne er indsatshærdede.
- Lejesteder fedtsmurte.
- Kroge er sejhærdede.

Komplet med modhold.

Anvendelse:

Til lukning af beholdere.

Bemærk:

- Mere kompakt konstruktion takket være nyt håndgreb.
- Mere ergonomisk håndgreb af 2 komponenter med god betjeningskomfort på grund af større flade.

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø d	6,5 mm
Hulafstand f	24,5 - 32 mm
Spændekrogens justering c	6,5 - 36 mm
Hulafstand e	19 mm
Holdekraft P (træk)	3200 N
Spænde højde h	19 mm
Samlet højde H	70 mm
Samlet længde L	125 mm
Type	6848VJ
Produkttype	Låsespændeordning