

Garant**Fladespændepatron form ADB med kølekanalboringer, SK 50 A = 160,
Spænde-Ø D1: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300351 6
GTIN	4045197830036
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:****GARANT –**

Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!). Afbalanceringsgrad G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Med kølekanaler, der kan lukkes.

Med Balluff-/RFID-chip-boring.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	25 mm
Spænde-Ø D ₁	6 mm
Udragende længde, A-mål	160 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	6
Adapter	SK 50 A = 160
Norm	DIN 6359
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/300351-6>