



Hurtigspænder, Type: GRS20-12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	377065 GRS20-12
GTIN	4008158035840
Artikelklasse	37B

Beskrivelse

Udførelse:

Trinløs indstilling, fast eller drejelig. Type BS – spændingen løsnes ved at presse spændearmen længere ned og aktivere oplåsningssarmen (spændingen løsnes da let). Type GRS – udvendig spindel til fri adgang til arbejdsområdet.

Anvendelse:

På alle maskinborde til hurtig og sikker tilspænding og åbning ved fremstilling af enkeltdele.

Specialtilbehør:

Cylinderskrue iht. DIN 912, notsten nr. 375315; 375320; 375325 iht. DIN 508.

Teknisk beskrivelse

Udladning	123-140 mm
Maks. spændekraft ved 50 Nm spændehøjde	7,5 kN
Spændehøjde h	200 mm
Højde H	322 mm
Monteringsboring-Ø	16,5 mm

Produkttype

Hurtigspænder

Tilbehør

T-notstenmed gevind T-notens nominelle mål 8 mm	375315 8
T-notstenmed gevind T-notens nominelle mål 22 mm	375315 22
T-notstenRåemne T-notens nominelle mål 28 mm	375320 28
T-notstenRåemne T-notens nominelle mål 14 mm	375320 14
T-notsten lang T-not, nominelt mål/gevind 8/M6 mm	375325 8/M6
T-notstenmed gevind T-notens nominelle mål 28 mm	375315 28
T-notstenmed gevind T-notens nominelle mål 10 mm	375315 10
T-notsten lang T-not, nominelt mål/gevind 18/M16 mm	375325 18/M16
T-notstenRåemne T-notens nominelle mål 22 mm	375320 22
T-notstenmed gevind T-notens nominelle mål 12 mm	375315 12
T-notstenRåemne T-notens nominelle mål 12 mm	375320 12
T-notstenRåemne T-notens nominelle mål 6 mm	375320 6
T-notsten lang T-not, nominelt mål/gevind 12/M10 mm	375325 12/M10
T-notsten lang T-not, nominelt mål/gevind 10/M8 mm	375325 10/M8
T-notstenmed gevind T-notens nominelle mål 18 mm	375315 18
T-notstenRåemne T-notens nominelle mål 24 mm	375320 24
T-notstenRåemne T-notens nominelle mål 16 mm	375320 16
T-notsten lang T-not, nominelt mål/gevind 22/M20 mm	375325 22/M20
T-notsten lang T-not, nominelt mål/gevind 16/M14 mm	375325 16/M14
T-notstenmed gevind T-notens nominelle mål 14 mm	375315 14
T-notstenmed gevind T-notens nominelle mål 16 mm	375315 16
T-notstenRåemne T-notens nominelle mål 8 mm	375320 8
T-notstenRåemne T-notens nominelle mål 18 mm	375320 18
T-notsten lang T-not, nominelt mål/gevind 14/M12 mm	375325 14/M12
T-notstenmed gevind T-notens nominelle mål 20 mm	375315 20

T-notstenmed gevind T-notens nominelle mål 24 mm	375315 24
T-notstenRåemne T-notens nominelle mål 20 mm	375320 20
T-notsten lang T-not, nominelt mål/gevind 20/M18 mm	375325 20/M18
T-notstenmed gevind T-notens nominelle mål 6 mm	375315 6
T-notstenmed gevind T-notens nominelle mål 36 mm	375315 36
T-notstenRåemne T-notens nominelle mål 10 mm	375320 10
T-notstenmed gevind T-notens nominelle mål 32 mm	375315 32
T-notsten lang T-not, nominelt mål/gevind 28/M24 mm	375325 28/M24